




Tag RFID

ID-TAG/4,35X3,6/03 - 896 bit



otwór montażowy Ø 4,0 x 3,7 mm



Aplikacja		
Montaż	Montaż na powierzchniach metalowych i materiałach niemetalowych	
Temperatura otoczenia (gdy aktywny)	[°C]	-40...85
Temperatura szczytowa (dgy nieaktywny)	[°C]	125
Dane elektryczne		
Częstotliwość robocza	[MHz]	13,56
Rozmiar pamięci	[bit]	896
Typ pamięci		EEPROM
Typu chip		ICODE SLIX
Liczba bloków		28
Rozmiar bloku	[Byte]	4
Unikalny numer identyfikacyjny (UID)	[Byte]	8
Standard RFID		ISO 15693
Maks. ilość cykli odczytu		nieograniczone
Maks. ilość cykli zapisu		100000
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-40...85
Temperatura składowania	[°C]	-40...125
Ochrona		IP 68
Testy / dopuszczenia		
Zgodność		ISO 15693
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	1,6
Typ montażu		Montaż na powierzchniach metalowych i materiałach niemetalowych
Wymiary	[mm]	Ø 4,35 / L = 3,6
Materiał		PPA GF30; żywica epoksydowa wypełniona żywicą
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		10 szt.



Tag RFID

ID-TAG/4,35X3,6/03 - 896 bit

Inne dane

Zasięg odczytu przy montażu na podłożu niemetalicznym (mm)

ANT410 / DTI410	4
ANT411 / DTI411	5
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	2
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	5
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	5
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	10
ANT513 / DTI513 / DTC510	10
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	-
ANT600 / DTI600	-