




Tag RFID

ID-TAG/Tear Shape/06



Aplikacja

Aplikacja	Kodowanie nośników w systemach transportu bliskiego	
Temperatura otoczenia (gdy aktywny) [°C]		-25...55
Temperatura szczytowa (dgy nieaktywny) [°C]		75

Dane elektryczne

Częstotliwość robocza [MHz]	13,56
Rozmiar pamięci [bit]	896
Typ pamięci	EEPROM
Typu chip	ICODE SLIX
Liczba bloków	28
Rozmiar bloku [Byte]	4
Unikalny numer identyfikacyjny (UID) [Byte]	8
Standard RFID	ISO 15693
Maks. ilość cykli odczytu	nieograniczone
Maks. ilość cykli zapisu	100000

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	-25...55
Temperatura składowania [°C]	-25...75
Ochrona	IP 66

Testy / dopuszczenia

Odporność na wstrząsy	DIN IEC 68-2-27	40 g 18 ms
Odporność na wibracje	DIN IEC 68-2-6	10 g 10...2000 Hz
Zgodność	ISO 15693	

Dane mechaniczne

Waga [g]	21,6
Typ montażu	instalacja na materiałach niemetalowych; (oczko mocujące)
Wymiary [mm]	40 x 31 x 4,8
Materiał	ABS



Tag RFID

ID-TAG/Tear Shape/06

Uwagi

Sztuk w opakowaniu

5 szt.

Inne dane

Zasięg odczytu przy montażu na podłożu niemetalicznym (mm)

ANT410 / DTI410	10
ANT411 / DTI411	20
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	15
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	40
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	30
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	45
ANT513 / DTI513 / DTC510	60
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	30
ANT600 / DTI600	80