


Światłowodowy czujnik w układzie bramki

FE-30-P-A-M6/3m

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Aplikacja

Zasada działania

Bramka świetlna

Strefa działania

Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego

OIF

OIF

Zasięg

[mm]

192

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-20...80

Dane mechaniczne

Wersja głowicy czujnikowej

prosty

Gwint głowicy pomiarowej

M6

Długość głowicy

[mm]

35

Długość

[mm]

3000

Minimalny promień zgięcia

[mm]

30

Materiał

Adapter: PA

Materiał światłowodu

szkło

Materiał z głowicy

aluminium

Materiał pancerza

PVC

E20327



Światłowodowy czujnik w układzie bramki

FE-30-P-A-M6/3m

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------