


Tag RFID

ID-TAG/139 x 53 x 15/04



Aplikacja

Aplikacja

kodowanie RFID metalowych zbiorników

Dane elektryczne

Częstotliwość robocza [MHz]

860...930

Rozmiar pamięci [bit]

512

Typ pamięci

EEPROM

Typu chip

Impinj Monza 4QT

Identyfikator taga (TID) [Byte]

64

Elektroniczny kod produktu (EPC)

96 bit; (rozszerzalny: 128 bit)

Standard RFID

EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C

Maks. ilość cykli odczytu

nieograniczone

Maks. ilość cykli zapisu

100000

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]

-40...85

Temperatura składowania [°C]

-40...100

Ochrona

IP 68

Dane mechaniczne

Waga [g]

71,6

Wymiary [mm]

53 x 139,2 x 14,9

Materiał

obudowa: poliwęglan-ABS

Uwagi

Sztuk w opakowaniu

1 szt.

E80393



Tag RFID

ID-TAG/139 x 53 x 15/04

Inne dane

odczyt odległości (m)

DTE80x	2
DTE90x	1,9
ANT860 / ANT960	5
ANT820 / ANT920	2