

E89150




Wyświetlacz LCD

LC-DISPLAY

Artykuł niedostępny

Artykuły alternatywne: DX1041

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



wycięcie panelu 68 x 33 mm wg. DIN



Cechy produktu

Obudowa	Obudowa do montażu na płycie montażowej
Wymiary [mm]	39 x 75 x 54

Aplikacja

Aplikacja	skalowalny wyświetlacz dla czujników z wyjściem analogowym
-----------	--

Wejścia / wyjścia

Liczba wejść i wyjść	Liczba wejść analogowych: 1
----------------------	-----------------------------

Wejścia

Liczba wejść analogowych	1
Wejścia analogowe (napięciowe) [V]	10...50

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	0...60
Ochrona	IP 65; (zamontowany z podkładką)

Dane mechaniczne

Waga [g]	120
Obudowa	Obudowa do montażu na płycie montażowej
Wymiary [mm]	39 x 75 x 54
Materiał	sztuczne tworzywo




Wyświetlacz LCD

LC-DISPLAY

Połączenie elektryczne

zaciski: ...2.5 mm²

Podłączenie



- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1 | potencjometr |
| 2 | Korekta punktu zerowego zgrubna |
| 3 | Korekta punktu zerowego precyzyjna |
| 4 | Zakres wyświetlacza zgrubna |
| 5 | Zakres wyświetlacza precyzyjna |
| | przełącznik DIP |
| | punkt dziesiętny , Wejście 10...50mA |