

Światłowodowy czujnik w układzie bramki

FE-11-EPA-M3/F217X0,06/2M



Aplikacja	
Zasada działania	Bramka świetlna
Aplikacja	Krótki promień wygięcia
Strefa działania	
Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego	OB50; OBF; OCF; OO50
OB50	
Zasięg [mm]	50
OBF	
Zasięg [mm]	56
OCF (High Power)	
Zasięg [mm]	560
OO50	
Zasięg [mm]	120
Warunki pracy	
Temperatura otoczenia [°C]	-40...60
Dane mechaniczne	
Waga [g]	33
Wersja głowicy czujnikowej	prosty
Gwint głowicy pomiarowej	M3



Światłowodowy czujnik w układzie bramki

FE-11-EPA-M3/F217X0,06/2M

Długość	[mm]	2000
Minimalny promień zgięcia	[mm]	3
Układu światłowodu		●
Wymiary rdzenia	[mm]	0,5
Średnica żyły	[mm]	217 x 0,06
Średnica zewnętrzna	[mm]	1
Materiał światłowodu		PMMA
Materiał z głowicy		aluminium
Materiał pancerza		PE

Akcesoria

Dostarczane elementy	Nakrętka heksagonalna: 4 x M3
	podkładki zębate: 4
	Adapter: OBF
	Adapter: OOF
Akcesoria (opcjonalne)	Obcinacz do światłowodów:, E20600

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------