


Rozdzielacze sygnałów

ZDO6H05DMSS0005H15



Aplikacja

Konstrukcja

bezsilikonowy; Bezhalogenu; styki połączone;
możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi

Bezsilikonowy

tak

Dane elektryczne

Napięcie zasilania

[V]

10...30 DC; (supply class 2 zgodnie z cULus)

Klasa ochrony

II

Maks. prąd obciążenia na
moduł / slot

[A]

4

Maks. całkowity prąd
obciążenia

[A]

12

Wyjścia

Wykonanie elektryczne

PNP

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-25...80

Temperatura w czasie pracy

[°C]

-5...60



Rozdzielacze sygnałów

ZDO6H05DMSS0005H15

Ochrona	IP 67; IP 68
---------	--------------

Testy / dopuszczenia

Dopuszczenie UL	Typ obudowy	Type 1
-----------------	-------------	--------

Dane mechaniczne

Waga	[g]	766,5
Wymiary	[mm]	22 x 54 x 100
Materiał		PA
Odlewany materiał obudowy		PA
Liczba portów rozdzielacza		6
Typ złącza		M12
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi		tak
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi	Promień zgięcia przy zastosowaniu łańcucha kablowego	min. 10 x średnica kabla
	Cykle zginania	> 2 Mio.

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	Stan wyjścia	12 x LED, kolor żółty
	działanie	1 x LED, kolor zielony

Akcesoria

Dostarczane elementy	Zaślepki: 2
	oznaczniki: 6

Uwagi


Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Połączenie elektryczne

Przewód: 5 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 8,8 mm; 12 x 0,34 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)

Połączenie elektryczne - gniazdo

Konektor: 6 x M12; kodowanie: A; Materiał obudowy: PA; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,8...1,5 Nm



Rozdzielacze sygnałów

ZDO6H05DMSS0005H15

Podłączenie



	Kolory żył :
BN =	brązowy
BU =	niebieski
GN =	kolor zielony
GY =	szary
PK =	różowy
RD =	kolor czerwony
WH =	biały
YE =	kolor żółty