


Przewód Ethernetowy

VSTGN040ZDS0005L04STGN040ZDS



Aplikacja

Konstrukcja

styki połączone; kabel ekranowany

Wykonanie

Kabel Ethernet, Kodowanie D

Dane elektryczne

Napięcie zasilania

[V]

< 50 AC / < 60 DC

Klasa ochrony

III

Maks. całkowity prąd obciążenia

[A]

4

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-20...90

Ochrona

IP 67

Dane mechaniczne

Waga

[g]

369,2

Wymiary

[mm]

15 x 15 x 47,3

Materiał

TPU

Odlewany materiał obudowy

TPU

Materiał nakrętki

cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany

Uwagi

Sztuk w opakowaniu

1 szt.

Przewód Ethernetowy

VSTGN040ZDS0005L04STGN040ZDS

Połączenie elektryczne - wtyk


Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: D; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany; Styki: pozłacane; Ekranowany przewód łączeniowy: ekran podłączony



Połączenie elektryczne

Przewód: 5 m, PVC, kolor zielony, ekranowany; 4 x 0,34 mm²

Podłączenie



Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: D; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany; Styki: pozłacane; Ekranowany przewód łączeniowy: ekran podłączony

