


Rozdzielacze sygnałów

ZDO8F04HMSS0005H10



Aplikacja		
Konstrukcja	styki pozłacane; możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi	
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	10...30 DC; (supply class 2 zgodnie z cULus)
Klasa ochrony		III
Maks. prąd obciążenia na moduł / slot	[A]	2
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	6
Wyjścia		
Wykonanie elektryczne	PNP	
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...80



Rozdzielacze sygnałów

ZDO8F04HMSS0005H10

Temperatura w czasie pracy [°C]	-5...60
Ochrona	IP 65; IP 67; IP 68

Dane mechaniczne		
Waga [g]	683,2	
Wymiary [mm]	20 x 30 x 129,5	
Materiał	PBT-GF20; mosiądz niklowany	
Odlewany materiał obudowy	PBT-GF 20 / mosiądz, niklowany	
Liczba portów rozdzielacza	8	
Typ złącza	M8	
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi	tak	
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi	Promień zgięcia przy zastosowaniu łańcucha kablowego	min. 10 x średnica kabla
	Prędkość przesuwu	max. 3,3 m/s dla długości poziomej drogi przesuwu 5 m i max. przyspieszenia 5 m/s²
	Cykle zginania	> 5 Mio.
	Odształcenie przy skręcaniu	± 180 °/m


Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	16 x LED, kolor żółty
	działanie	1 x LED, kolor zielony

Akcesoria		
Akcesoria (opcjonalne)	Adapter do montażu na szynę DIN:, E73007	
	Osłona: M8, E73005	

Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.

Połączenie elektryczne	
Przewód: 5 m, PUR, czarny, Ø 8,5 mm; 16 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 2 x 0,75 mm² (21 x Ø 0,2 mm)	


Połączenie elektryczne - otwór	
Konektor: 8 x M8; kodowanie: A; Materiał obudowy: PBT-GF 20 / mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane	



Rozdzielacze sygnałów

ZDO8F04HMSS0005H10

Podłączenie



	Kolory żył :
BK =	czarny
BN =	brązowy
BU =	niebieski
GN =	kolor zielony
GY =	szary
PK =	różowy
RD =	kolor czerwony
VT =	fiolet
WH =	biały
YE =	kolor żółty

EBC056

Rozdzielacze sygnałów

ZDO8F04HMSS0005H10

