


Światłowodowy czujnik w układzie bramki

FE-11-EPA-M6/F1x1/5M



1 soczewka szklana

Aplikacja

Zasada działania

Bramka świetlna

Aplikacja

Do stosowania w środowisku przemysłowym

Strefa działania

Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego

OBF; OCF; OOF

OBF

Zasięg

[mm]

950

OCF (High Power)

Zasięg

[mm]

4000

OOF

Zasięg

[mm]

3000

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-40...70

Dane mechaniczne

Waga

[g]

78,5

Wersja głowicy czujnikowej

prosty

Gwint głowicy pomiarowej

M6

Długość

[mm]

5000

Minimalny promień zgięcia

[mm]

30



Światłowodowy czujnik w układzie bramki

FE-11-EPA-M6/F1x1/5M

Układu światłowodu	
Wymiary rdzenia [mm]	1
Materiał światłowodu	PMMA
Materiał z głowicy	aluminium
Materiał pancerza	PE
Akcesoria	
Dostarczane elementy	Nakrętka heksagonalna: 4 x M6, stal kwasoodporna podkładki zębate: 4
Akcesoria (opcjonalne)	Obcinacz do światłowodów:, E20600
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.