


E2M202



Przewody przejściowe do kamer z wyjściem wideo

CONNECTION CABLE M16 3M



Aplikacja		
Konstrukcja		bezsilikonowy; styki połączone
Wykonanie		kamera z wyjściem wideo O2M20x
Bezsilikonowy		tak
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	< 60 DC
Klasa ochrony		II
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	4
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-45...85
Ochrona		IP 67
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	191,9
Materiał		obudowa: PVC; uszczelnienie: EPDM
Materiał nakrętki		PVC
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.
Połączenie elektryczne		
Przewód: 3 m, PVC, czarny, Ø 6 mm; 3 x 0,34 mm² / AWG 22 + 1 x 0,11 mm² / AWG 26		
Połączenie elektryczne - wtyk		
Konektor: 1 x M16, prosty; kodowanie: A; Nakrętka: PVC; Styki: połączone; Moment dokręcający: 0,6...1,5 Nm		




Przewody przejściowe do kamer z wyjściem wideo

CONNECTION CABLE M16 3M

Połączenie elektryczne

Podłączenie



Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M16, prosty; kodowanie: A; Nakrętka: PVC; Styki: połączone; Moment dokręcający: 0,6...1,5 Nm

