




Rozdzielacze sygnałów

ZDO4F035MSJ0000---STGH080MSJ



Aplikacja		
Konstrukcja		styki pozłacane
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	10...30 DC; (supply class 2 zgodnie z cULus)
Klasa ochrony		III
Maks. prąd obciążenia na moduł / slot	[A]	2
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	2
Wyjścia		
Wykonanie elektryczne		NPN
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...80
Temperatura w czasie pracy	[°C]	-5...60
Ochrona		IP 65; IP 67; IP 68; (1 m / 7 dni)
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	88
Wymiary	[mm]	23,7 x 30 x 85,4
Materiał		PBT-GF20; mosiądz niklowany
Odlewany materiał obudowy		PBT-GF 20 / mosiądz, niklowany
Liczba portów rozdzielacza		4




Rozdzielacze sygnałów

ZDO4F035MSJ0000---STGH080MSJ


Typ złącza		M8	
Wyświetlacze / elementy robocze			
Wyświetlacz	Stan wyjścia	4 x LED, kolor żółty	
	działanie	1 x LED, kolor zielony	
Akcesoria			
Akcesoria (opcjonalne)	Adapter do montażu na szynę DIN:, E73006		
	Osłona: M8, E73005		
Uwagi			
Sztuk w opakowaniu		1 szt.	

Połączenie elektryczne - Podłączenie

Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Materiał obudowy: PBT-GF 20 / mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane



Podłączenie





Rozdzielacze sygnałów

ZDO4F035MSJ0000---STGH080MSJ

Połączenie elektryczne - gniazdo

Konektor: 4 x M8; kodowanie: A; Materiał obudowy: PBT-GF 20 / mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane

