




Rozdzielacze sygnałów

ZDO4F049MSJ0000---STGO120MSJ

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Aplikacja

Konstrukcja

styki pozłacane

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	10...30 DC; (supply class 2 zgodnie z cULus)
Klasa ochrony	III
Maks. prąd obciążenia na moduł / slot [A]	2
Maks. całkowity prąd obciążenia [A]	6

Wyjścia

Wykonanie elektryczne

NPN


Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	-25...80
Temperatura w czasie pracy [°C]	-5...60
Ochrona	IP 67; IP 68; (1 m / 7 dni)



Rozdzielacze sygnałów


ZDO4F049MSJ0000---STGO120MSJ

Dane mechaniczne		
Waga	[g]	109
Wymiary	[mm]	27 x 30 x 90,4
Materiał		PBT-GF20; mosiądz niklowany
Odlewany materiał obudowy		PBT-GF 20 / mosiądz, niklowany
Liczba portów rozdzielacza		4
Typ złącza		M8
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	8 x LED, kolor żółty
	działanie	1 x LED, kolor zielony
Akcesoria		
Akcesoria (opcjonalne)	Adapter do montażu na szynę DIN:, E73006	
	Osłona: M8, E73005	
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu	1 szt.	
Połączenie elektryczne - Podłączenie		
Konektor: 1 x M16; Materiał obudowy: PBT-GF 20 / mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane		
		

Rozdzielacze sygnałów

ZDO4F049MSJ0000---STGO120MSJ

Podłączenie



Połączenie elektryczne - gniazdo

Konektor: 4 x M8; kodowanie: A; Materiał obudowy: PBT-GF 20 / mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane

