


E2M204



Przewody przejściowe do kamer z wyjściem wideo

CONNECTION CABLE M16 11M



Aplikacja

Konstrukcja	bezsilikonowy; styki połączone
Wykonanie	kamera z wyjściem wideo O2M20x
Bezsilikonowy	tak

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	< 60 DC
Klasa ochrony		II
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	4

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-45...85
Ochrona		IP 67

Dane mechaniczne

Waga	[g]	589,5
Materiał		obudowa: PVC; uszczelnienie: EPDM
Materiał nakrętki		PVC

Uwagi

Sztuk w opakowaniu		1 szt.
--------------------	--	--------

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M16, prosty; kodowanie: A; Nakrętka: PVC; Styki: połączone; Moment dokręcający: 0,6...1,5 Nm




Przewody przejściowe do kamer z wyjściem wideo

CONNECTION CABLE M16 11M

Połączenie elektryczne

Przewód: 11 m, PVC, czarny, Ø 6 mm; 3 x 0,34 mm² / AWG 22 + 1 x 0,11 mm² / AWG 26

Podłączenie



Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M16, prosty; kodowanie: A; Nakrętka: PVC; Styki: połączone; Moment dokręcający: 0,6...1,5 Nm

