


Rozdzielacze sygnałów

ZDO8F04HMSJ0005H10



Aplikacja		
Konstrukcja	styki pozłacane; możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi	
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	10...30 DC; (supply class 2 zgodnie z cULus)
Klasa ochrony		III
Maks. prąd obciążenia na moduł / slot	[A]	2
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	6
Wyjścia		
Wykonanie elektryczne		NPN
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-20...80



Rozdzielacze sygnałów

ZDO8F04HMSJ0005H10

Temperatura w czasie pracy [°C]	-5...60
Ochrona	IP 65; IP 67; IP 68

Dane mechaniczne

Waga [g]	693								
Wymiary [mm]	20 x 30 x 129,5								
Materiał	PBT-GF20; mosiądz niklowany								
Odlewany materiał obudowy	PBT-GF 20 / mosiądz, niklowany								
Liczba portów rozdzielacza	8								
Typ złącza	M8								
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi	tak								
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi	<table> <tr> <td>Promień zgięcia przy zastosowaniu łańcucha kablowego</td><td>min. 10 x średnica kabla</td></tr> <tr> <td>Prędkość przesuwu</td><td>max. 3,3 m/s dla długości poziomej drogi przesuwu 5 m i max. przyspieszenia 5 m/s²</td></tr> <tr> <td>Cykle zginania</td><td>> 5 Mio.</td></tr> <tr> <td>Odształcenie przy skręcaniu</td><td>± 180 °/m</td></tr> </table>	Promień zgięcia przy zastosowaniu łańcucha kablowego	min. 10 x średnica kabla	Prędkość przesuwu	max. 3,3 m/s dla długości poziomej drogi przesuwu 5 m i max. przyspieszenia 5 m/s²	Cykle zginania	> 5 Mio.	Odształcenie przy skręcaniu	± 180 °/m
Promień zgięcia przy zastosowaniu łańcucha kablowego	min. 10 x średnica kabla								
Prędkość przesuwu	max. 3,3 m/s dla długości poziomej drogi przesuwu 5 m i max. przyspieszenia 5 m/s²								
Cykle zginania	> 5 Mio.								
Odształcenie przy skręcaniu	± 180 °/m								

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	Stan wyjścia	16 x LED, kolor żółty
	działanie	1 x LED, kolor zielony

Akcesoria

Akcesoria (opcjonalne)	Adapter do montażu na szynę DIN:, E73007
	Ośłona: M8, E73005

Uwagi


Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Połączenie elektryczne

Przewód: 5 m, PUR, czarny, Ø 8,5 mm; 16 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 2 x 0,75 mm² (21 x Ø 0,2 mm)

Połączenie elektryczne - gniazdo


Konektor: 8 x M8; kodowanie: A; Materiał obudowy: PBT-GF 20 / mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane



Rozdzielacze sygnałów

ZDO8F04HMSJ0005H10

Podłączenie



	Kolory żył :
BK =	czarny
BN =	brązowy
BU =	niebieski
GN =	kolor zielony
GY =	szary
PK =	różowy
RD =	kolor czerwony
VT =	fiolet
WH =	biały
YE =	kolor żółty

EBC066

Rozdzielacze sygnałów

ZDO8F04HMSJ0005H10

