


E2M250



MultiViewBox

MULTIVIEWBOX/4 PORT



- 1 INPUT
- 2 OUTPUT
- 3 C4
- 4 C3
- 5 C2
- 6 C1



Cechy produktu

Rozdzielczość obrazu [px] 680 x 480

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V] 10...32 DC

Pobór prądu [mA] < 770

Zabezpieczenie nadnapięciowe tak

Strefa działania

Rozdzielczość obrazu [px] 680 x 480

E2M250



MultiViewBox

MULTIVIEWBOX/4 PORT

Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-40...85
Temperatura składowania	[°C]	-40...125
Wilgotność przechowywania	[%]	< 75; (wilgotność względna)
Trwałość	[MON]	24
Ochrona		IP 67; (ISO 20653)

Testy / dopuszczenia		
EMC	DIN EN 61000-6-4	środowiska przemysłowe
	DIN EN 61000-6-2	środowiska przemysłowe
Odporność na wstrząsy		50 g
Odporność na wibracje	Zakres częstotliwości 24...2000 Hz	
	(15,3 x 9,81 m/s ²)rms	PSD (g ² /Hz)
	0,04...0,1	

Dane mechaniczne		
Waga	[g]	1569,5
Materiał		obudowa: stal nierdzewna (1.4401 / 316)

Akcesoria	
Dostarczane elementy	Nakładka ochronna

Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.

Połączenie elektryczne - ..C4

Konektor: 4 x M16; kodowanie: A



1	przewód koncentryczny sygnał wideo
2	ekran koncentryczny wideo GND
3	U+
4	0 V




MultiViewBox

MULTIVIEWBOX/4 PORT

Połączenie elektryczne - INPUT

Konektor: 1 x M16; kodowanie: A



1	U+
2	0 V
3	Wejście 1
4	Wejście 2
5	Wejście 3
6	Wejście 4
7	nieużywany
8	nieużywany

Połączenie elektryczne - OUTPUT

Konektor: 1 x M16; kodowanie: A



1	przewód koncentryczny sygnał wideo
2	ekran koncentryczny wideo GND
3	nieużywany
4	nieużywany