


## Rozdzielacze sygnałów

ZDO8F039MSS0000---STGH120MSS



## Aplikacja

Konstrukcja

styki pozłacane

## Dane elektryczne

|                                       |     |                                              |
|---------------------------------------|-----|----------------------------------------------|
| Napięcie zasilania                    | [V] | 15...30 DC; (supply class 2 zgodnie z cULus) |
| Klasa ochrony                         |     | III                                          |
| Maks. prąd obciążenia na moduł / slot | [A] | 2                                            |
| Maks. całkowity prąd obciążenia       | [A] | 2                                            |

## Wyjścia

Wykonanie elektryczne

PNP

## Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-25...80



## Rozdzielacze sygnałów

ZDO8F039MSS0000---STGH120MSS

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Temperatura w czasie pracy [°C] | -5...60                     |
| Ochrona                         | IP 67; IP 68; (1 m / 7 dni) |

## Dane mechaniczne

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| Waga [g]                   | 128,5                          |
| Materiał                   | PBT-GF20; mosiądz niklowany    |
| Odlewany materiał obudowy  | PBT-GF 20 / mosiądz, niklowany |
| Liczba portów rozdzielacza | 8                              |
| Typ złącza                 | M8                             |

## Wyświetlacze / elementy robocze

|             |              |                        |
|-------------|--------------|------------------------|
| Wyświetlacz | Stan wyjścia | 8 x LED, kolor żółty   |
|             | działanie    | 1 x LED, kolor zielony |

## Akcesoria


|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Akcesoria (opcjonalne) | Ośłona: M8, E73005 |
|------------------------|--------------------|

## Uwagi

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
|--------------------|--------|

## Połączenie elektryczne - Podłączenie


Konektor: 1 x M12; Materiał obudowy: PBT-GF 20 / mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,8...1,5 Nm



## Rozdzielacze sygnałów

ZDO8F039MSS0000---STGH120MSS

### Podłączenie



### Połączenie elektryczne - otwór

Konektor: 8 x M8; kodowanie: A; Materiał obudowy: PBT-GF 20 / mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,8...1,5 Nm

