



Adapter procesowy Tri-Clamp


ADA IFM-CLAMP ISO2852/1-1.5

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: E33701

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!

Zamiennik wymaga zastosowania nowego czujnika z gwintem zewnętrznym Aseptoflex Vario



- 1 gwint Aseptoflex
2 Krawędź uszczelniająca

EC 1935/2004 FCM FDA

Aplikacja

Wytrzymałość na ciśnienie [bar] 16

Testy / dopuszczenia

Dyrektywa PED Urządzenia
Ciśnieniowe

Możliwa klasyfikacja do PED zależy od aplikacji i musi zostać przeprowadzona przez użytkownika / operatora.

Instrukcje bezpieczeństwa

Kompatybilność pomiędzy medium i materiałem produktu musi być sprawdzona we wszystkich zastosowaniach.

Dane mechaniczne

Waga [g] 127

Materiał stal nierdzewna (1.4404 / 316L)

Podłączenie czujnika Aseptoflex

Przylącze procesowe Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)

Charakterystyka powierzchniowa Ra/Rz części mających kontakt z medium 0,4 / 4

Uwagi

Sztuk w opakowaniu 1 szt.