



Adapter higieniczny rurowy


ADAPT IFM-DIN11851/DN32(1.25)

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: E33711

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!

Zamiennik wymaga zastosowania nowego czujnika z gwintem zewnętrznym Aseptoflex Vario



- 1 Krawędź uszczelniająca
2 gwint Aseptoflex

EC 1935/2004 FCM FDA

Aplikacja

Wytrzymałość na ciśnienie [bar] 40

Testy / dopuszczenia

Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe	Możliwa klasyfikacja do PED zależy od aplikacji i musi zostać przeprowadzona przez użytkownika / operatora.
Instrukcje bezpieczeństwa	Kompatybilność pomiędzy medium i materiałem produktu musi być sprawdzona we wszystkich zastosowaniach.

Dane mechaniczne

Waga [g]	158
Materiał	stal nierdzewna (1.4404 / 316L)
Podłączenie czujnika	Aseptoflex
Przyłącze procesowe	Przyłącze procesowe dla rurociągów mlecznych DN32 (1,25") DIN 11851
Charakterystyka powierzchniowa Ra/Rz części mających kontakt z medium	0,4 / 4
Klasa wyposażenia higienicznego zgodna z DIN 11866	H4

Uwagi

Sztuk w opakowaniu 1 szt.