


Rozdzielacze sygnałów

ZDO8H050VAS0015E19



Aplikacja		
Konstrukcja		bezsilikonowy; styki pozłacane
Bezsilikonowy		tak
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	10...30 DC; (supply class 2 zgodnie z cULus)
Klasa ochrony		II
Maks. prąd obciążenia na moduł / slot	[A]	4
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	12
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...70
Temperatura w czasie pracy	[°C]	-5...60



Rozdzielacze sygnałów

ZDO8H050VAS0015E19

Ochrona	IP 67; IP 68
---------	--------------

Testy / dopuszczenia

Dopuszczenie UL	Typ obudowy	Type 1
-----------------	-------------	--------

Dane mechaniczne

Waga	[g]	2875
Wymiary	[mm]	22 x 54 x 127
Materiał		obudowa: PA
Liczba portów rozdzielacza		8
Typ złącza		M12

Akcesoria

Dostarczane elementy	Zaślepki: 2
	oznaczniki: 8

Uwagi


Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Połączenie elektryczne

Przewód: 15 m, PVC, czarny, Ø 9,7 mm; 16 x 0,34 mm² + 3 x 1,0 mm²

Połączenie elektryczne - gniazdo

Konektor: 8 x M12; kodowanie: A; Styki: połączane; Moment dokręcający: 0,8...1,5 Nm





Rozdzielacze sygnałów

ZDO8H050VAS0015E19

Podłączenie

<u>BN</u>	1 (1...8)
<u>BU</u>	3 (1...8)
<u>GN/YE</u>	5 (1...8)
<u>GY/PK</u>	2 (1)
<u>RD/BU</u>	2 (2)
<u>WH/GN</u>	2 (3)
<u>BN/GN</u>	2 (4)
<u>WH/YE</u>	2 (5)
<u>YE/BN</u>	2 (6)
<u>WH/GY</u>	2 (7)
<u>GY/BN</u>	2 (8)
<u>WH</u>	4 (1)
<u>GN</u>	4 (2)
<u>YE</u>	4 (3)
<u>GY</u>	4 (4)
<u>PK</u>	4 (5)
<u>RD</u>	4 (6)
<u>BK</u>	4 (7)
<u>VT</u>	4 (8)

	Kolory żył :
BK =	czarny
BN =	brązowy
BU =	niebieski
GN =	kolor zielony
GY =	szary
PK =	różowy
RD =	kolor czerwony
VT =	fiolet
WH =	biały
YE =	kolor żółty