



## Adapter procesowy Varivent


ADA IFM-VARIV D=68(DN40-125)

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: E33722

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!

Zamiennik wymaga zastosowania nowego czujnika z gwintem zewnętrznym Aseptoflex Vario



- 1 gwint Aseptoflex  
2 Krawędź uszczelniająca

EC 1935/2004 EHEDG Tested FCM FDA

## Aplikacja

Wytrzymałość na ciśnienie [bar] 25

## Testy / dopuszczenia

|                                      |                                                                                                             |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe | Możliwa klasyfikacja do PED zależy od aplikacji i musi zostać przeprowadzona przez użytkownika / operatora. |
| Instrukcje bezpieczeństwa            | Kompatybilność pomiędzy medium i materiałem produktu musi być sprawdzona we wszystkich zastosowaniach.      |

## Dane mechaniczne

|                                                                       |                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Waga [g]                                                              | 475,5                                             |
| Materiał                                                              | stal nierdzewna (1.4404 / 316L)                   |
| Podłączenie czujnika                                                  | Aseptoflex                                        |
| Przyłącze procesowe                                                   | Varivent Form N, DN40...DN150 (1,5...6"), Ø 68 mm |
| Charakterystyka powierzchniowa Ra/Rz części mających kontakt z medium | 0,4 / 4                                           |
| Klasa wyposażenia higienicznego zgodna z DIN 11866                    | H4                                                |

## Uwagi

Sztuk w opakowaniu 1 szt.