



Adapter procesowy SMS


ADAPT IFM-SMS DN40 (1.5)

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: E33731

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!

Zamiennik wymaga zastosowania nowego czujnika z gwintem zewnętrznym Aseptoflex Vario



- 1 gwint Aseptoflex
2 Krawędź uszczelniająca

EC 1935/2004 FCM FDA

Aplikacja

Wytrzymałość na ciśnienie [bar] 40

Testy / dopuszczenia

Dyrektywa PED Urządzenia
CiśnienioweMożliwa klasyfikacja do PED zależy od aplikacji i musi
zostać przeprowadzona przez użytkownika / operatora.

Instrukcje bezpieczeństwa

Kompatybilność pomiędzy medium i materiałem produktu
musi być sprawdzona we wszystkich zastosowaniach.

Dane mechaniczne

Waga [g] 167,5

Materiał stal nierdzewna (1.4404 / 316L)

Podłączenie czujnika Aseptoflex

Przyłącze procesowe przyłącze rurowe SMS DN40 (1,5")

Charakterystyka
powierzchniowa Ra/Rz części
mających kontakt z medium 0,4 / 4Klasa wyposażenia
higienicznego zgodna z DIN
11866 H4

Uwagi

Sztuk w opakowaniu 1 szt.