




Adapter procesowy Tri-Clamp

ADAPT IFM-CLAMP ISO2852 2"

CRN EC 1935/2004 EHEDG Tested 

Aplikacja

Wytrzymałość na ciśnienie [bar] 16

Testy / dopuszczenia

Dyrektywa PED Urządzenia
CiśnienioweMożliwa klasyfikacja do PED zależy od aplikacji i musi
zostać przeprowadzona przez użytkownika / operatora.

Instrukcje bezpieczeństwa

Kompatybilność pomiędzy medium i materiałem produktu
musi być sprawdzona we wszystkich zastosowaniach.

Dane mechaniczne

Waga [g] 227,5

Materiały części w kontakcie
z medium

stal kwasoodporna (1.4435 / 316L) ; charakterystyka powierzchniowa : Ra<0,4 / Rz 4

Podłączenie czujnika

G 1 Gwint wewnętrzny Aseptoflex Vario

Przyłącze procesowe

Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852)

Uszczelnienie

Uszczelka

Klasa wyposażenia
higienicznego zgodna z DIN
11866

H4

Akcesoria

Dostarczane elementy

O-ring: 1 x 24 x 2, EPDM, zgodny z FDA, E30054

Akcesoria (opcjonalne)

O-ring: 1 x 24 x 2, FKM, zgodny z FDA, E30123

pierścień uszczelniający: 1, PEEK, zgodny z FDA, E30124

Uwagi

Sztuk w opakowaniu

1 szt.