


Adapter procesowy Varivent

ADAPT IFM-VARIV TYP N (D=68)3A



- 1 Aseptoflex Vario
2 otwór przecieków
3 krawędź uszczelniająca



EC 1935/2004 EHEDG Certified



Aplikacja	
Wykonanie	z otworem do detekcji wycieków
Wytrzymałość na ciśnienie [bar]	25
Testy / dopuszczenia	
Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe	Możliwa klasyfikacja do PED zależy od aplikacji i musi zostać przeprowadzona przez użytkownika / operatora.
Instrukcje bezpieczeństwa	Kompatybilność pomiędzy medium i materiałem produktu musi być sprawdzona we wszystkich zastosowaniach.
Dane mechaniczne	
Waga [g]	462
Materiały części w kontakcie z medium	stal kwasoodporna (1.4435 / 316L) ; charakterystyka powierzchniowa : Ra<0,4 / Rz 4
Podłączenie czujnika	G 1 Gwint wewnętrzny Aseptoflex Vario
Przyłącze procesowe	Varivent Form N, DN40...DN150 (1,5...6"), Ø 68 mm
Uszczelnienie	Uszczelka
Klasa wyposażenia higienicznego zgodna z DIN 11866	H4

E33229



Adapter procesowy Varivent

ADAPT IFM-VARIV TYP N (D=68)3A

Akcesoria	
Dostarczane elementy	O-ring: 1 x 24 x 2, EPDM, zgodny z FDA, E30054
Akcesoria (opcjonalne)	O-ring: 1 x 24 x 2, FKM, zgodny z FDA, E30123
	pierścień uszczelniający: 1, PEEK, zgodny z FDA, E30124
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.