


Przewód z gniazdem

ADOGK120MKR0020B12

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	4,5...30 DC
--------------------	-----	-------------

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-25...80
-----------------------	------	----------

Ochrona		IP 67
---------	--	-------

Dane mechaniczne

Waga	[g]	1822,2
------	-----	--------

Wymiary	[mm]	28 x 28 x 52
---------	------	--------------

Materiał		mosiądz pokryta plastikiem; PA 6.6 czarny
----------	--	---

Odlewany materiał obudowy		mosiądz / PA 6.6, pokryta plastikiem
---------------------------	--	--------------------------------------

Materiał nakrętki		mosiądz, pokryta plastikiem / PA 6.6, pokryta plastikiem
-------------------	--	--

Uwagi

Sztuk w opakowaniu		1 szt.
--------------------	--	--------



Przewód z gniazdem

ADOGK120MKR0020B12


Połączenie elektryczne

Przewód: 20 m, PUR, Ø 8 mm; 8 x 0,14 mm² + 4 x 0,5 mm²

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M23, prosty; Materiał obudowy: mosiądz / PA 6.6, pokryta plastikiem; Nakrętka: mosiądz, pokryta plastikiem

Konektor: 1 x M23, prosty; Materiał obudowy: mosiądz / PA 6.6, pokryta plastikiem; Nakrętka: PA 6.6, pokryta plastikiem



Podłączenie

1	PK
2	BU
3	RD
4	BK
5	BN
6	GN
7	VT
8	GY
9	n.c.
10	WH/GN
11	WH
12	BN/GN

	Kolory żył :
BK =	czarny
BN =	brązowy
BU =	niebieski
GN =	kolor zielony
GY =	szary
PK =	różowy
RD =	kolor czerwony
VT =	fiolet
WH =	biały