


E60216



Sprężęto elastyczne

COUPLING V4A



- 1 M4 x 4 - ISO 4029 (4x)
2 Głębokość der Klemmnabe

Dane mechaniczne

Waga	[g]	33
Wymiary	[mm]	Ø 20 / L = 29
Materiał		kołnierz: 1.4404 (V4A/316L); Poniżej: 1.4571 (V4A/316Ti)
Moment dokręcający	[Nm]	moment dokręcający: 150 Ncm
Średnica zewnętrzna D	[mm]	20
Średnica wewnętrzna 1	[mm]	10
Średnica wewnętrzna 2	[mm]	10
Głębokość piasty zaciskowej	[mm]	6,4
Nakrętka mocująca	[mm]	M4 x 4 - ISO 4029 (4x)
Długość	[mm]	29
Maks. liczba obrotów	[U/min]	10000
Max. odchylenie wału od osi	[mm]	± 0,4
Maks. promieniowe odchylenie wału od osi	[mm]	± 0,25
Maks. przesunięcie kątowe	[°]	± 4,0

Uwagi

Uwagi	Dane odnoszą się do zastosowania w temperaturze otoczenia 23 °C. Wartości promieniowego, kątowego i osiowego przesunięcia są maksymalnymi wartościami które nie mogą równocześnie osiągać maksymalnych wartości podczas działania.
Sztuk w opakowaniu	1 szt.