


E61435



Sprzęgło z podwójną pętlą

DL COUPLING V2A 29-6-6-29-SV



- 1 M3 x 4 - ISO 4029 A2 (4x)
- 2 Głębokość der Klemmnabe

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-30...80
-----------------------	------	----------

Dane mechaniczne

Waga	[g]	27,6
Materiał	adapter wału: stal nierdzewna (1.4305 / 303); połączenie z podwójną pętlą: PU	
Moment dokręcający	[Nm]	moment dokręcający: 100 Ncm
Średnica zewnętrzna D	[mm]	29
Średnica wewnętrzna 1	[mm]	6
Średnica wewnętrzna 2	[mm]	6
Głębokość piasty zaciskowej	[mm]	9
Nakrętka mocująca	[mm]	M3 x 4 - ISO 4029 A2 (4x)
Długość	[mm]	29
Maks. liczba obrotów	[U/min]	3000
Max. odchylenie wału od osi	[mm]	± 2
Maks. promieniowe odchylenie wału od osi	[mm]	± 2
Maks. przesunięcie kątowe	[°]	± 10
Twardość sprężyny skrętnej	[Nm/rad]	13

Uwagi

Uwagi	Dane odnoszą się do zastosowania w temperaturze otoczenia 23 °C. Wartości promieniowego, kątowego i osiowego przesunięcia są maksymalnymi wartościami które nie mogą równocześnie osiągać maksymalnych wartości podczas działania.
Sztuk w opakowaniu	1 szt.