


E61441



Mechanizm linkowy do enkoderów

DRAW WIRE 3000



1 šruba

Cechy produktu

Wykonanie wału	pełny wał
Średnica wału [mm]	6

Aplikacja

Wykonanie	dla enkoderów z flanszą 58 mm synchro i pełnym wałkiem 6 mm
-----------	---

Dokładność / odchylenie

Dokładność	± 0,012 % FSO
Powtarzalność	± 0,005 % FSO

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-40...80
Temperatura składowania	[°C]	-40...80
Wilgotność przechowywania	[%]	5...95; (bez kondensacji)

Dane mechaniczne

Waga	[g]	598,5
Średnica górnego kołnierza	[mm]	58
Materiał		obudowa: cynk odlewany ciśnieniowo / plastik; przewód pomiarowy: stal kwasoodporna pokrycie poliamidowe
Wykonanie wału		pełny wał
Średnica wału	[mm]	6

E61441



Mechanizm linkowy do enkoderów

DRAW WIRE 3000

Maksymalna odległość pomiarowy	[mm]	3000
Promień zgięcia przewodu	[mm]	200
Średnica przewodu	[mm]	0,87
Połączenie przewodowe		M6
Właściwości przewodu	maks. prędkość przemieszczania przewodu	[m /s] 0,8
	maks. przyspieszenie przewodu	[g] 1
	maks. siła rozciągająca	[N] 3
	min. siła powrotna	[N] 2,5
Mocowanie		kołnierz synchro

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Diagramy i grafiki

Instrukcja montażu

