


Mechanizm linkowy do enkoderów

DRAW WIRE 10000



1 oczko 20,2 mm Ø

Cechy produktu

Wykonanie wału	pełny wał
Średnica wału [mm]	6

Aplikacja

Wykonanie	dla enkoderów z flanszą 58 mm synchro i pełnym wałkiem 6 mm
-----------	---

Dokładność / odchylenie

Dokładność	± 0,01 % FSO
Powtarzalność	± 0,001 % FSO

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	-20...80
Temperatura składowania [°C]	-40...80



Mechanizm linkowy do enkoderów

DRAW WIRE 10000

Wilgotność przechowywania [%]	5...95; (bez kondensacji)
-------------------------------	---------------------------

Testy / dopuszczenia

Odporność na wstrząsy	IEC628-2-27	50 g / 20 ms
Odporność na wibracje	IEC68-2-6	20 g / 20..200 Hz

Dane mechaniczne

Waga [g]	3510,8		
Wymiary [mm]	115 x 168,7 x 115		
Średnica górnego kołnierza [mm]	58		
Materiał	obudowa: aluminium anodowane; przewód pomiarowy: stal kwasoodporna pokrycie poliamidowe		
Wykonanie wału	pełny wał		
Średnica wału [mm]	6		
Maksymalna odległość pomiarowy [mm]	10000		
Promień zgięcia przewodu [mm]	315		
Średnica przewodu [mm]	1		
Połączenie przewodowe	20,2; (oczko)		
Właściwości przewodu	maks. prędkość przemieszczania przewodu [m /s]	2	
	maks. przyspieszenie przewodu [g]	6	
	maks. siła rozciągająca [N]	21	
	min. siła powrotna [N]	8	
Mocowanie	kołnierz synchro		


Akcesoria

Dostarczane elementy	śruby mocujące: 3 x M4		
	śruby cylindryczne: 4 x M4		
	podkładki		
	kołnierz synchro		
	Sprzęgło dla enkoderów		

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Diagramy i grafiki



Instrukcja montażu