


Przewód łączeniowy

VDOAH040MSS0001A04STAH040MSS

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	10...30 DC
--------------------	-----	------------

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-25...90
-----------------------	------	----------

Ochrona		IP 67
---------	--	-------

Dane mechaniczne

Materiał		TPU
----------	--	-----

Odlewany materiał obudowy		TPU
---------------------------	--	-----

Materiał nakrętki		mosiądz, niklowany
-------------------	--	--------------------

Uwagi

Sztuk w opakowaniu		1 szt.
--------------------	--	--------

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12, kątowy; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: mosiądz, niklowany





Przewód łączeniowy

VDOAH040MSS0001A04STAH040MSS

Połączenie elektryczne

Przewód: 1 m, PUR / PVC, kolor pomarańczowy, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm²

Podłączenie



Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, kątowy; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: mosiądz, niklowany

