


# E70176



## Wtyk męski

SSTGB040ZDSFKPG



### Dane elektryczne

|                                 |     |             |
|---------------------------------|-----|-------------|
| Napięcie zasilania              | [V] | < 300 AC/DC |
| Maks. całkowity prąd obciążenia | [A] | 9           |

### Warunki pracy

|                       |      |          |
|-----------------------|------|----------|
| Temperatura otoczenia | [°C] | -25...85 |
| Ochrona               |      | IP 67    |

### Dane mechaniczne

|                           |      |                           |
|---------------------------|------|---------------------------|
| Waga                      | [g]  | 49,3                      |
| Wymiary                   | [mm] | 27 x 27 x 86              |
| Odlewany materiał obudowy |      | PBT                       |
| Materiał nakrętki         |      | cynk odlewany ciśnieniowo |

### Uwagi

|                    |  |                       |
|--------------------|--|-----------------------|
| Uwagi              |  | Pin 4 jako pomocniczy |
| Sztuk w opakowaniu |  | 1 szt.                |

# E70176



## Wtyk męski


SSTGB040ZDSFKPG

### Połączenie elektryczne

zaciski: ...1,5 mm<sup>2</sup>; Osłona przewodu: Ø 8...10 mm

### Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x 7/8", prosty; Materiał obudowy: PBT; Nakrętka: cynk odlewany ciśnieniowo



### Podłączenie

