

E70185




Przewód łączeniowy

VDOGH040VAS0005E04STGH040VAS

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: EVT044

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



Aplikacja

Konstrukcja

bezsilikonowy; styki pozłacane

Bezsilikonowy

tak

Dane elektryczne

Napięcie zasilania

[V]

< 250 AC / < 300 DC

Maks. całkowity prąd obciążenia

[A]

4

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-25...70

Ochrona

IP 67

Dane mechaniczne

Materiał

PVC

Odlewany materiał obudowy

PVC

Materiał nakrętki

stal nierdzewna (1.4404 / 316L)

Uwagi

Sztuk w opakowaniu

1 szt.



Przewód łączeniowy

VDOGH040VAS0005E04STGH040VAS

Połączenie elektryczne - wtyk


Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: PVC; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); Styki: pozłacane



Połączenie elektryczne

Przewód: 5 m, PVC, kolor pomarańczowy, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Podłączenie



Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: PVC; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); Styki: pozłacane

