


E70224



Przewód łączeniowy z wtyczką zaworową

VSTGH050MSS01,5B03VDAA041--S



Aplikacja		
Konstrukcja	bezsilikonowy; Bezhalogenu; styki połączone	
Bezsilikonowy	tak	
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	< 24 AC/DC
Zabezpieczenie nadnapięciowe	dioda jednokierunkowa	
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...90
Ochrona	IP 67	
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	117
Materiał	TPU	
Odlewany materiał obudowy	TPU	
Materiał nakrętki	mosiądz, niklowany	
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	działanie	1 x LED, kolor zielony
Akcesoria		
Dostarczane elementy	śruba	
	powierzchnia do opisu	

**Przewód łączeniowy z wtyczką zaworową**

VSTGH050MSS01,5B03VDAA041--S



Uwagi

Sztuk w opakowaniu

1 szt.

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane

**Połączenie elektryczne**Przewód: 1,5 m, PUR / PVC, Bezhalogenu; 3 x 0,5 mm² (42 x Ø 0,1 mm)**Podłączenie****Połączenie elektryczne - Gniazdo**

Konektor: 1 x zawór typ A DIN, kątowny; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: mosiądz niklowany

