




Konektor płaskiego przewodu AS-i

FCE Splitter ye/bk ProcessL



Aplikacja		
Wykonanie		AS-i / 24 V
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	26,5...31,6 DC; (AS-i)
Klasa ochrony		III
Napięcie zasilania AUX DC	[V]	18...32
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	4; (AS-i: 2 A; AUX: 2 A)
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-30...80
Maks. wilgotność względna powietrza	[%]	80; (31 °C; zmniejsza się liniowo do 50 % (40 °C))
Maks. wysokość nad poziomem morza	[m]	2000
Ochrona		IP 67; IP 68; IP 69K
Stopień zabrudzenia		2
Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 61000-6-2	
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	112,3
Materiał		części metalowe: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); uszczelnienie złącza: FPM; O-ring: EPDM
Moment dokręcający	[Nm]	2,5; (nakrętki zabezpieczające)
Akcesoria		
Akcesoria (opcjonalne)	klucz dynamometryczny, E70390	
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu	1 szt.	




Konektor płaskiego przewodu AS-i

FCE Splitter ye/bk ProcessL

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Moment dokręcający: 1,2...1,4 Nm



Podłączenie

1	AS-i +
2	0 V
3	AS-i -
4	+ 24 V
5	n. c.