




Konektor płaskiego przewodu AS-i

FC Quick Connect M12



Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	< 42 DC
Klasa ochrony		III
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	4
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...70
Temperatura składowania	[°C]	-25...75
Ochrona		IP 67
Testy / dopuszczenia		
Dopuszczenie UL	Zasilanie	Class 2
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	17,7
Materiał		obudowa: PA; O-ring: FKM; nakrętka: mosiądz niklowany; styki kontaktowe: brąz ocynowany
Uwagi		
Uwagi		Zakończenie płaskiego kabla musi być poza urządzeniem.
Sztuk w opakowaniu		1 szt.



Konektor płaskiego przewodu AS-i

FC Quick Connect M12

Połączenie elektryczne

Konektor: M12; kodowanie: A; Moment dokręcający: 0,4...0,6 Nm



	po podłączeniu do żółtego płaskiego kabla AS-i
1	AS-i +
2	n.c.
3	AS-i -
4	n.c.
5	n.c.
	po podłączeniu do czarnego płaskiego kabla
1	AUX +
2	n.c.
3	AUX -
4	n.c.
5	n.c.