




Tag RFID

ID-TAG/22X3.0/06



Aplikacja

Temperatura otoczenia (gdy aktywny)	[°C]	-25...90
Temperatura szczytowa (dgy nieaktywny)	[°C]	120

Dane elektryczne

Częstotliwość robocza	[MHz]	13,56
Rozmiar pamięci	[bit]	896
Typ pamięci		EEPROM
Typu chip		ICODE SLIX
Liczba bloków		28
Rozmiar bloku	[Byte]	4
Unikalny numer identyfikacyjny (UID)	[Byte]	8
Standard RFID		ISO 15693
Maks. ilość cykli odczytu		nieograniczone
Maks. ilość cykli zapisu		100000

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-25...90
Temperatura składowania	[°C]	-25...120
Ochrona		IP 68

Testy / dopuszczenia

Odporność na wstrząsy	DIN IEC 68-2-27	40 g 18 ms
Odporność na wibracje	DIN IEC 68-2-6	10 g 10...2000 Hz
Zgodność		ISO 15693

Dane mechaniczne

Waga	[g]	18,65
Typ montażu		Montaż na powierzchniach metalowych i materiałach niemetalowych; (mocowanie śrubowe ; przyklejenie do powierzchni ; W przypadku montażu na metalu, montować powierzchnią oznaczoną B lub kropką)
Wymiary	[mm]	Ø 22 / L = 3
Materiał		PA 9T

Uwagi

Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	10 szt.



Tag RFID

ID-TAG/22X3.0/06

Inne dane

Zasięg odczytu przy montażu na podłożu niemetalicznym (mm)

ANT410 / DTI410	6
ANT411 / DTI411	10
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	5
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	15
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	10
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	15
ANT513 / DTI513 / DTC510	15
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	5
ANT600 / DTI600	40

odległość odczytu przy montażu do metalu (mm)

ANT410 / DTI410	6
ANT411 / DTI411	10
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	8
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	16
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	15
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	20
ANT513 / DTI513 / DTC510	25
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	10
ANT600 / DTI600	-