


E80413



Tag RFID

ID-TAG/110X25x12,7/04



Aplikacja

Aplikacja

kodowanie RFID metalowych zbiorników

Dane elektryczne

Częstotliwość robocza [MHz]

860...930

Rozmiar pamięci [bit]

512

Typ pamięci

EEPROM

Typu chip

Impinj Monza 4QT

Identyfikator taga (TID) [Byte]

8

Elektroniczny kod produktu (EPC)

128 bit

Standard RFID

EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C

Maks. ilość cykli odczytu

nieograniczone

Maks. ilość cykli zapisu

100000

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]

-40...85

Temperatura składowania [°C]

-40...85

Ochrona

IP 68

Dane mechaniczne

Waga [g]

93,7

Wymiary [mm]

110 x 25 x 12,9

Materiał

obudowa: poliwęglan-ABS

Uwagi

Sztuk w opakowaniu

5 szt.

E80413



Tag RFID

ID-TAG/110X25x12,7/04

Inne dane

odczyt odległości (m)

DTE80x	0,8
DTE90x	1
ANT860 / ANT960	4
ANT820 / ANT920	1