




Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

**Aplikacja**

Aplikacja	kodowanie RFID w kontroli produkcji	
Temperatura otoczenia (gdy aktywny) [°C]	-40...85	
Temperatura szczytowa (dgy nieaktywny) [°C]	140; (czas trwania testu: 1 x 100 h)	

Dane elektryczne

Częstotliwość robocza [MHz]	865...870	
Rozmiar pamięci [bit]	240	
Maks. ilość cykli odczytu	nieograniczone	
Maks. ilość cykli zapisu	100000	

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	-20...85	
Temperatura składowania [°C]	-40...90	
Ochrona	IP 68	

Testy / dopuszczenia

Odporność na wstrząsy	DIN IEC 68-2-29	40 g 18 ms
Odporność na wibracje	DIN IEC 68-2-6	10 g 10...2000 Hz

Dane mechaniczne

Waga [g]	11,6	
Wymiary [mm]	Ø 50 / L = 3,3	
Materiał	PA 6	

Uwagi

Uwagi	Temperatura składowania 1 x 1000 h (90 °C), 1 x 100 h (140 °C)	
	ISO-Standard EPC-Global Class 1 Gen 2	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.	