




Tag RFID

ID-TAG/R20X2,5/06



Aplikacja

Temperatura otoczenia (gdy aktywny)	[°C]	-40...85
Temperatura szczytowa (dgy nieaktywny)	[°C]	90; (czas trwania testu: 1 x 100 h)

Dane elektryczne

Częstotliwość robocza	[MHz]	13,56
Rozmiar pamięci	[bit]	2528
Typ pamięci		EEPROM
Typu chip		ICODE SLIX
Liczba bloków		28
Rozmiar bloku	[Byte]	4
Unikalny numer identyfikacyjny (UID)	[Byte]	8
Standard RFID		ISO 15693
Maks. ilość cykli odczytu		nieograniczone
Maks. ilość cykli zapisu		100000

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-40...85
Temperatura składowania	[°C]	-40...90
Ochrona		IP 68

Testy / dopuszczenia

Zgodność		ISO 15693
----------	--	-----------

Dane mechaniczne

Waga	[g]	2,9
Typ montażu		instalacja na materiałach niemetalowych; (przyklejenie do powierzchni)
Wymiary	[mm]	Ø 20 / L = 3
Materiał		PPA

Uwagi

Sztuk w opakowaniu		1 szt.
--------------------	--	--------



Tag RFID

ID-TAG/R20X2,5/06

Inne dane

Zasięg odczytu przy montażu na podłożu niemetalicznym (mm)

ANT410 / DTI410	14
ANT411 / DTI411	20
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	12
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	30
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	25
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	40
ANT513 / DTI513 / DTC510	50
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	25
ANT600 / DTI600	110