




Tag RFID

ID-TAG/174x70x17.6/04



Aplikacja

Aplikacja

kodowanie RFID metalowych zbiorników

Dane elektryczne

Częstotliwość robocza	[MHz]	860...930; (Indie: 865...867 MHz)
Rozmiar pamięci	[bit]	512
Typ pamięci		EEPROM
Typu chip		Impinj Monza 4QT
Identyfikator taga (TID)	[Byte]	64
Elektroniczny kod produktu (EPC)		96 bit; (rozszerzalny: 128 Bits)
Standard RFID		EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C
Maks. ilość cykli odczytu		nieograniczone
Maks. ilość cykli zapisu		100000

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-40...85
Temperatura składowania	[°C]	-40...100
Ochrona		IP 68

Dane mechaniczne

Waga	[g]	129,4
Wymiary	[mm]	70 x 174 x 17,6
Materiał		obudowa: poliwęglan-ABS

Uwagi

Sztuk w opakowaniu		1 szt.
--------------------	--	--------

E80394



Tag RFID

ID-TAG/174x70x17.6/04

Inne dane

odczyt odległości (m)

DTE80x	3
DTE90x	3,3
ANT860 / ANT960	9
ANT820 / ANT920	2