




Rozdzielacze sygnałów

ZDO4H050MSS0000-00STAK120MSS



Aplikacja

Konstrukcja	bezsilikonowy; styki połączone
Bezsilikonowy	tak

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	< 30 DC; (supply class 2 zgodnie z cULus)
Maks. prąd obciążenia na moduł / slot	[A]	4
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	12

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-25...80
-----------------------	------	----------



Rozdzielacze sygnałów

ZDO4H050MSS0000-00STAK120MSS

Ochrona	IP 67
---------	-------

Testy / dopuszczenia

Dopuszczenie UL	Typ obudowy	Type 1
-----------------	-------------	--------

Dane mechaniczne

Waga [g]	236,5
Wymiary [mm]	33 x 60 x 118,2
Materiał	PA
Odlewany materiał obudowy	PA
Liczba portów rozdzielacza	4
Typ złącza	M12

Akcesoria


Dostarczane elementy	Zaślepki: 2
	oznaczniki: 4

Uwagi


Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Połączenie elektryczne - Podłączenie

Konektor: 1 x M23; Materiał obudowy: PA; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,8...1,5 Nm



Podłączenie





Rozdzielacze sygnałów

ZDO4H050MSS0000-00STAK120MSS

Połączenie elektryczne - gniazdo

Konektor: 4 x M12; kodowanie: A; Materiał obudowy: PA; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,8...1,5 Nm

