


Przewód łączeniowy typu Y

Multicable 2 x Y-Jumper M12 5M

Zobacz notatkę techniczną w sekcji "Materiały do pobierania"



Aplikacja

Konstrukcja	Bezhalogenu
Dane elektryczne	
Napięcie zasilania [V]	< 250 AC / < 300 DC
Klasa ochrony	II
Maks. całkowity prąd obciążenia [A]	4
Warunki pracy	
Temperatura otoczenia [°C]	-20...90

**Przewód łączeniowy typu Y**

Multicable 2 x Y-Jumper M12 5M

Temperatura w czasie pracy	[°C]	-20...90
Temperatura składowania	[°C]	-25...55
Wilgotność przechowywania	[%]	10...100
Inne warunki klimatyczne przechowywania zgodnie z podaną klasą		1K22/ DIN 60721-3-1
Ochrona		IP 67; IP 68; IP 69K
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	1022,5
Odlewany materiał obudowy		TPU
Materiał uszczelnienia		FKM
Uwagi		
Uwagi		Zobacz notatkę techniczną w sekcji "Materiały do pobierania"
Sztuk w opakowaniu		1 szt.

Przewód łączeniowy typu Y


Multicable 2 x Y-Jumper M12 5M

Połączenie elektryczne

Przewód: 5 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Połączenie elektryczne - wtyk

Podłączenie



Połączenie elektryczne - Gniazdo


Konektor: M12; Materiał obudowy: TPU, kolor pomarańczowy; uszczelnienie: FKM

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: M12; Materiał obudowy: TPU, kolor pomarańczowy

**Przewód łączeniowy typu Y**

Multicable 2 x Y-Jumper M12 5M

Diagramy i grafikiObniżanie wartości $I_{max} * 0,8$ DIN EN 60512-5-2

X Temperatura otoczenia [°C]

Y Prąd [A]