




Rozdzielacze sygnałów

ZDO4H050MSS0010H07



Aplikacja		
Konstrukcja		bezsilikonowy; Bezhalogenu; styki połączane; możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi
Bezsilikonowy		tak
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	< 30 DC; (supply class 2 zgodnie z cULus)
Klasa ochrony		II
Maks. prąd obciążenia na moduł / slot	[A]	4
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	12
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...80
Temperatura w czasie pracy	[°C]	-5...60
Ochrona		IP 67; IP 68
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	937
Wymiary	[mm]	18 x 54 x 82



Rozdzielacze sygnałów

ZDO4H050MSS0010H07

Materiał	PA	
Odlewany materiał obudowy	PA	
Liczba portów rozdzielacza	4	
Typ złącza	M12	
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi	tak	
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi	Promień zgięcia przy zastosowaniu łańcucha kablowego	min. 10 x średnica kabla
	Cykle zginania	> 2 Mio.

Akcesoria

Dostarczane elementy	Zaślepki: 2
	oznaczniki: 4

Uwagi


Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Połączenie elektryczne

Przewód: 10 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 7,5 mm; 4 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1 mm² (55 x Ø 0,15 mm)

Połączenie elektryczne - gniazdo

Konektor: 4 x M12; kodowanie: A; Materiał obudowy: PA; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,8...1,5 Nm





Rozdzielacze sygnałów

ZDO4H050MSS0010H07

Podłączenie

BN	1 (1...4)	C
BU	3 (1...4)	C
GN/YE	5 (1...4)	C
WH	4 (1)	C
GN	4 (2)	C
YE	4 (3)	C
GY	4 (4)	C

	Kolory żył :
BN =	brązowy
BU =	niebieski
GN =	kolor zielony
GY =	szary
WH =	biały
YE =	kolor żółty