


Rozdzielacze sygnałów

ZDO6H057MSS00,5H09



Aplikacja

Konstrukcja

bezsilikonowy; Bezhalogenu; styki połączone;
możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi

Bezsilikonowy

tak

Dane elektryczne

Napięcie zasilania

[V]

10...30 DC; (supply class 2 zgodnie z cULus)

Klasa ochrony

II

Maks. prąd obciążenia na
moduł / slot

[A]

4

Maks. całkowity prąd
obciążenia

[A]

12

Wyjścia

Wykonanie elektryczne

PNP

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-25...80

Temperatura w czasie pracy

[°C]

-5...60



Rozdzielacze sygnałów

ZDO6H057MSS00,5H09

Ochrona	IP 67; IP 68
---------	--------------

Dane mechaniczne

Waga	[g]	212,7
Wymiary	[mm]	22 x 54 x 100
Materiał		PA
Odlewany materiał obudowy		PA
Liczba portów rozdzielacza		6
Typ złącza		M12
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi		tak
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi	Promień zgięcia przy zastosowaniu łańcucha kablowego	min. 10 x średnica kabla
	Cykle zginania	> 2 Mio.

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	Stan wyjścia	6 x LED, kolor żółty
	działanie	1 x LED, kolor zielony

Akcesoria

Dostarczane elementy	Zaślepki: 2
	oznaczniki: 6

Uwagi


Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Połączenie elektryczne

Przewód: 0,5 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 7,8 mm; 6 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1 mm² (55 x Ø 0,15 mm)

Połączenie elektryczne - gniazdo


Konektor: 6 x M12; kodowanie: A; Materiał obudowy: PA; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,8...1,5 Nm



Rozdzielacze sygnałów

ZDO6H057MSS00,5H09

Podłączenie



BN =	Kolory żył :
BU =	brązowy
GN =	niebieski
GN/YE =	kolor zielony
GY =	zielony / żółty
PK =	szary
RD =	różowy
WH =	kolor czerwony
YE =	biały
	kolor żółty