


Rozdzielacze sygnałów

ZDO6H050MSS0010E15



Aplikacja

Konstrukcja

styki pozłacane

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	< 30 DC; (supply class 2 zgodnie z cULus)
Maks. prąd obciążenia na moduł / slot	[A]	4; (na pin: 2; na grupę: 8)
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	12

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-25...40
Temperatura w czasie pracy	[°C]	-5...60



Rozdzielacze sygnałów

ZDO6H050MSS0010E15

Ochrona	IP 67
---------	-------

Testy / dopuszczenia

Dopuszczenie UL	Typ obudowy	Type 1
-----------------	-------------	--------

Dane mechaniczne

Waga	[g]	880
Wymiary	[mm]	22 x 60 x 125
Materiał		PA
Odlewany materiał obudowy		PA
Liczba portów rozdzielacza		6
Typ złącza		M12

Akcesoria

Dostarczane elementy	oznaczniki: 6
----------------------	---------------

Uwagi


Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Połączenie elektryczne

Przewód: 10 m, PVC, czarny, Ø 6,3 mm; 5 x 0,5 mm²

Połączenie elektryczne - gniazdo

Konektor: 6 x M12; kodowanie: A; Materiał obudowy: PA; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,8...1,5 Nm






Rozdzielacze sygnałów

ZDO6H050MSS0010E15

Podłączenie



BK =	Kolory żył :
BN =	czarny
BU =	brązowy
GN/YE =	niebieski
WH =	zielony / żółty
	biały