


Rozdzielacze sygnałów

ZDO4F035MSS0000-STGH120MSS



Aplikacja		
Konstrukcja		styki pozłacane
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania [V]		15...30 DC
Klasa ochrony		III
Maks. prąd obciążenia na moduł / slot [A]		1
Maks. całkowity prąd obciążenia [A]		1
Wyjścia		
Wykonanie elektryczne		PNP
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia [°C]		-25...80
Temperatura w czasie pracy [°C]		-5...60
Ochrona		IP 67
Dane mechaniczne		
Waga [g]		86,8
Wymiary [mm]		17 x 30 x 85,4



Rozdzielacze sygnałów

ZDO4F035MSS0000-STGH120MSS

Materiał	PBT-GF20; mosiądz niklowany
Odlewany materiał obudowy	PBT-GF 20 / mosiądz, niklowany
Liczba portów rozdzielacza	4
Typ złącza	M8

Wyświetlacze / elementy robocze


Wyświetlacz	Stan wyjścia	4 x LED, kolor żółty
	działanie	1 x LED, kolor zielony

Uwagi


Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Połączenie elektryczne - Podłączenie

Konektor: 1 x M12; Materiał obudowy: PBT-GF 20 / mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,8...1,5 Nm



Podłączenie





Rozdzielacze sygnałów

ZDO4F035MSS0000-STGH120MSS

Połączenie elektryczne - gniazdo

Konektor: 4 x M8; kodowanie: A; Materiał obudowy: PBT-GF 20 / mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,8...1,5 Nm

