


## Rozdzielacze sygnałów

ZDO8F04HMSS0010H10



| Aplikacja                             |                                                              |                                              |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Konstrukcja                           | styki pozłacane; możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi |                                              |
| Dane elektryczne                      |                                                              |                                              |
| Napięcie zasilania                    | [V]                                                          | 10...30 DC; (supply class 2 zgodnie z cULus) |
| Klasa ochrony                         |                                                              | III                                          |
| Maks. prąd obciążenia na moduł / slot | [A]                                                          | 2                                            |
| Maks. całkowity prąd obciążenia       | [A]                                                          | 6                                            |
| Wyjścia                               |                                                              |                                              |
| Wykonanie elektryczne                 | PNP                                                          |                                              |
| Warunki pracy                         |                                                              |                                              |
| Temperatura otoczenia                 | [°C]                                                         | -25...80                                     |



## Rozdzielacze sygnałów

ZDO8F04HMSS0010H10

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Temperatura w czasie pracy [°C] | -5...60             |
| Ochrona                         | IP 65; IP 67; IP 68 |

| Dane mechaniczne                            |                                                      |                                                                                    |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Waga [g]                                    | 1247                                                 |                                                                                    |
| Wymiary [mm]                                | 20 x 30 x 129,5                                      |                                                                                    |
| Materiał                                    | PBT-GF20; mosiądz niklowany                          |                                                                                    |
| Odlewany materiał obudowy                   | PBT-GF 20 / mosiądz, niklowany                       |                                                                                    |
| Liczba portów rozdzielacza                  | 8                                                    |                                                                                    |
| Typ złącza                                  | M8                                                   |                                                                                    |
| Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi | tak                                                  |                                                                                    |
| Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi | Promień zgięcia przy zastosowaniu łańcucha kablowego | min. 10 x średnica kabla                                                           |
|                                             | Prędkość przesuwu                                    | max. 3,3 m/s dla długości poziomej drogi przesuwu 5 m i max. przyspieszenia 5 m/s² |
|                                             | Cykle zginania                                       | > 5 Mio.                                                                           |
|                                             | Odształcenie przy skręcaniu                          | ± 180 °/m                                                                          |


| Wyświetlacze / elementy robocze |              |                        |
|---------------------------------|--------------|------------------------|
| Wyświetlacz                     | Stan wyjścia | 16 x LED, kolor żółty  |
|                                 | działanie    | 1 x LED, kolor zielony |

| Akcesoria              |                                          |  |
|------------------------|------------------------------------------|--|
| Akcesoria (opcjonalne) | Adapter do montażu na szynę DIN:, E73007 |  |
|                        | Osłona: M8, E73005                       |  |

| Uwagi              |        |
|--------------------|--------|
| Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |

| Połączenie elektryczne                                                                             |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Przewód: 10 m, PUR, czarny, Ø 8,5 mm; 16 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 2 x 0,75 mm² (21 x Ø 0,2 mm) |  |

| Połączenie elektryczne - otwór                                                                     |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Konektor: 8 x M8; kodowanie: A; Materiał obudowy: PBT-GF 20 / mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane |  |



## Rozdzielacze sygnałów

ZDO8F04HMSS0010H10

## Podłączenie



|      |                |
|------|----------------|
|      | Kolory żył :   |
| BK = | czarny         |
| BN = | brązowy        |
| BU = | niebieski      |
| GN = | kolor zielony  |
| GY = | szary          |
| PK = | różowy         |
| RD = | kolor czerwony |
| VT = | fiolet         |
| WH = | biały          |
| YE = | kolor żółty    |

# EBC057

## Rozdzielacze sygnałów

ZDO8F04HMSS0010H10

