

## Przewód z gniazdem

ADOGH050MSS0050C05



## Aplikacja

|               |                                                                                                            |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcja   | bezsilikonowy; Bezhalogenu; styki połączone; kabel ekranowany; możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi |
| Bezsilikonowy | tak                                                                                                        |

## Dane elektryczne

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Napięcie zasilania [V]                  | < 30 AC / < 36 DC |
| Klasa ochrony                           | III               |
| Maks. całkowity prąd obciążenia [A]     | 4                 |
| Całkowita obciążalność prądowa (UL) [A] | 3                 |

## Warunki pracy

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Temperatura otoczenia [°C]       | -25...90                    |
| Uwaga dot. temperatury otoczenia | cULus: ...75                |
| Temperatura w czasie pracy [°C]  | -25...90                    |
| Uwaga dot. temperatury otoczenia | cULus: ...75                |
| Ochrona                          | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

## Dane mechaniczne

|                   |                                                     |
|-------------------|-----------------------------------------------------|
| Waga [g]          | 1928                                                |
| Wymiary [mm]      | 15,5 x 15,5 x 45                                    |
| Materiał          | obudowa: TPU kolor pomarańczowy; uszczelnienie: FKM |
| Materiał nakrętki | mosiądz, niklowany                                  |



## Przewód z gniazdem

ADOGH050MSS0050C05

|                                             |                                                      |                                                                                                |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi | tak                                                  |                                                                                                |
| Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi | Promień zgięcia przy zastosowaniu łańcucha kablowego | min. 10 x średnica kabla                                                                       |
|                                             | Prędkość przesuwu                                    | max. 3,3 m/s dla długości poziomej drogi przesuwu 5 m i max. przyspieszenia 5 m/s <sup>2</sup> |
|                                             | Cykle zginania                                       | ≥ 2 Mio.                                                                                       |
|                                             | Odształcenie przy skręcaniu                          | ± 180 °/m                                                                                      |

### Uwagi

Sztuk w opakowaniu


1 szt.

### Połączenie elektryczne


Przewód: 50 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 4,9 mm, ekranowany; 5 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )

### Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,6...1,5 Nm;  
 Ekranowany przewód łączeniowy: ekran nie jest podłączony



### Podłączenie



|      |              |
|------|--------------|
|      | Kolory żył : |
| BK = | czarny       |
| BN = | brązowy      |
| BU = | niebieski    |
| GY = | szary        |
| WH = | biały        |