


## Rozdzielacze sygnałów

ZDO8F039MSJ0010H10



## Aplikacja

Konstrukcja

Bezhalogenu; styki pozłacane; możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi

## Dane elektryczne

|                                       |     |                                              |
|---------------------------------------|-----|----------------------------------------------|
| Napięcie zasilania                    | [V] | 10...30 DC; (supply class 2 zgodnie z cULus) |
| Klasa ochrony                         |     | III                                          |
| Maks. prąd obciążenia na moduł / slot | [A] | 2                                            |
| Maks. całkowity prąd obciążenia       | [A] | 6                                            |

## Wyjścia

Wykonanie elektryczne

NPN

## Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-25...80



## Rozdzielacze sygnałów

ZDO8F039MSJ0010H10

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Temperatura w czasie pracy [°C] | -5...60             |
| Ochrona                         | IP 65; IP 67; IP 68 |

## Dane mechaniczne

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                      |                          |                   |                                                                                    |                |          |                              |           |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|------------------------------|-----------|
| Waga [g]                                             | 906                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                      |                          |                   |                                                                                    |                |          |                              |           |
| Materiał                                             | PBT-GF20; mosiądz niklowany                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                      |                          |                   |                                                                                    |                |          |                              |           |
| Odlewany materiał obudowy                            | PBT-GF 20 / mosiądz, niklowany                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      |                          |                   |                                                                                    |                |          |                              |           |
| Liczba portów rozdzielacza                           | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      |                          |                   |                                                                                    |                |          |                              |           |
| Typ złącza                                           | M8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      |                          |                   |                                                                                    |                |          |                              |           |
| Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi          | tak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                      |                          |                   |                                                                                    |                |          |                              |           |
| Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi          | <table> <tr> <td>Promień zgięcia przy zastosowaniu łańcucha kablowego</td><td>min. 10 x średnica kabla</td></tr> <tr> <td>Prędkość przesuwu</td><td>max. 3,3 m/s dla długości poziomej drogi przesuwu 5 m i max. przyspieszenia 5 m/s²</td></tr> <tr> <td>Cykle zginania</td><td>&gt; 5 Mio.</td></tr> <tr> <td>Odkształcenie przy skręcaniu</td><td>± 180 °/m</td></tr> </table> | Promień zgięcia przy zastosowaniu łańcucha kablowego | min. 10 x średnica kabla | Prędkość przesuwu | max. 3,3 m/s dla długości poziomej drogi przesuwu 5 m i max. przyspieszenia 5 m/s² | Cykle zginania | > 5 Mio. | Odkształcenie przy skręcaniu | ± 180 °/m |
| Promień zgięcia przy zastosowaniu łańcucha kablowego | min. 10 x średnica kabla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                          |                   |                                                                                    |                |          |                              |           |
| Prędkość przesuwu                                    | max. 3,3 m/s dla długości poziomej drogi przesuwu 5 m i max. przyspieszenia 5 m/s²                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      |                          |                   |                                                                                    |                |          |                              |           |
| Cykle zginania                                       | > 5 Mio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                          |                   |                                                                                    |                |          |                              |           |
| Odkształcenie przy skręcaniu                         | ± 180 °/m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                          |                   |                                                                                    |                |          |                              |           |

## Wyświetlacze / elementy robocze

|             |              |                        |
|-------------|--------------|------------------------|
| Wyświetlacz | Stan wyjścia | 8 x LED, kolor żółty   |
|             | działanie    | 1 x LED, kolor zielony |

## Akcesoria

|                        |                                          |
|------------------------|------------------------------------------|
| Akcesoria (opcjonalne) | Adapter do montażu na szynę DIN:, E73007 |
|                        | Ośłona: M8, E73005                       |

## Uwagi

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
|--------------------|--------|

## Połączenie elektryczne

Przewód: 10 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 9,1 mm; 8 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm) + 2 x 0,75 mm² (96 x Ø 0,1 mm)

## Połączenie elektryczne - gniazdo

Konektor: 8 x M8; kodowanie: A; Materiał obudowy: PBT-GF 20 / mosiądz, niklowany; Styki: połączone






## Rozdzielacze sygnałów

ZDO8F039MSJ0010H10

### Podłączenie



|      |                |
|------|----------------|
| BK = | Kolory żył :   |
| BN = | czarny         |
| BU = | brązowy        |
| GN = | niebieski      |
| GY = | kolor zielony  |
| PK = | szary          |
| RD = | różowy         |
| VT = | kolor czerwony |
| WH = | fiolet         |
| YE = | biały          |
|      | kolor żółty    |