




Rozdzielacze typu Y

ZDO2H040VAS0000-00STGH050VAS



Aplikacja		
Konstrukcja	bezsilikonowy; styki połącane	
Bezsilikonowy	tak	
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	< 60 AC/DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)
Klasa ochrony		II
Maks. prąd obciążenia na moduł / slot	[A]	4
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	4
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...100
Uwaga dot. temperatury otoczenia		cULus: ...65 °C
Temperatura składowania	[°C]	-25...55
Wilgotność przechowywania	[%]	10...100
Inne warunki klimatyczne przechowywania zgodnie z podaną klasą		1K22/ DIN 60721-3-1
Ochrona		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Testy / dopuszczenia		
Dopuszczenie UL	Zasilanie	Class 2
	Numer UL	E191684
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	34,2



Rozdzielacze typu Y

ZDO2H040VAS0000-00STGH050VAS


Materiał	obudowa: PA Bezhalogenu; uszczelnienie: EPDM
Odlewany materiał obudowy	PA, Bezhalogenu
Materiał nakrętki	stal nierdzewna (1.4404 / 316L)

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------


Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 2 x M12; kodowanie: A; Materiał obudowy: PA, Bezhalogenu; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); Styki: połączone;
Moment dokręcający: 0,6...1,5 Nm



Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Materiał obudowy: PA, Bezhalogenu; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); Styki: połączone;
Moment dokręcający: 0,6...1,2 Nm






Rozdzielacze typu Y

ZDO2H040VAS0000-00STGH050VAS

Podłączenie



Przyłącze wg. IEC 61076-2-101